FABORY



Șurub **cu cap cilindric,** locaș **crestat DIN 84 Plastic** Poliamidă **(nilon) 6.6 M4X12**

Cod Articol	56410.040.012
Marcă	-
UBB	950353318427
UNSPSC	31161504
EAN	8715492862648
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	12 mm
Clasă	6.6
Culoare	Alb
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Plastic
Material tehnic	Poliamidă (nilon)
Filete	Filet metric

Standarde

NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
ISO	≈1207
BS	≈4183
DIN	84

Specificatii tehnice

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	7
Filet complet L ≤	40
k (max.)	2.6
L (mm)	12
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1.1

Desen tehnic