
FABORY



Șurub **cu cap bombat XL,** locaș **crestat NF** ≈E25-129 **Plastic** Poliamidă **(nilon) 6.6 M6X25**

Cod Articol	56460.060.025
Marcă	-
UBB	950353331867
UNSPSC	31161504
EAN	8715492864147
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	25 mm
Clasă	6.6
Culoare	Alb
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap bombat
Material	Plastic
Material tehnic	Poliamidă (nilon)
Filete	Filet metric

Standarde

NF	≈E25-129

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	15
Filet complet L ≤	60
k (max.)	3.3
L (mm)	25
n	1.9
P	1
t (min.)	1.5

Desen tehnic

