FABORY



KIPP Tension levers 0 degrees, external thread Otel inoxidabil 1.4305/plastic M12X6,0X90

Cod Articol	58015.122.090
Marcă	-
UBB	500689446499
UNSPSC	31162807
EAN	4059245075546
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici


D1_MM	33mm
Material	Otel inoxidabil/plastic
Material tehnic	1.4305
Filete	Filet metric
Info	Material: Piese din oțel inoxidabil, 1.4305, buton sferic din plastic negru.Versiune: Piese de oțel lucios. Buton sferic polișat.

Standarde

Specificatii tehnice

A1	134.5
D	23
D1	33
D2	32
D3	13
H	58
H2	47
H4	65
H1	6
Număr de dinți	26
L	90

Desen tehnic



T	23
X	12