FABORY



Stifturi indexoare cu cep si slot, LONG LOK, presiune standard Otel 5.8 Oxid negru M16

Cod Articol	58532.160.001
Marcă	-
UBB	500689836707
UNSPSC	31162807
EAN	
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici


Clasă	5.8
D1_MM	8.5mm
Tip antrenare	Crestat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Black Oxide
Filete	Filet metric
Info	Material: Manșon din oțel clasă 5.8. Pin de blocare din oțel. Arc din oțel de arc clasă D. Filet LONG-LOK de blocare din nylon.Varianta: Oxidat negru. Pin de blocare tratat termic.L2 = aproximativ 2x lungimea pasului de filet.

Standarde

Specificatii tehnice

D	16
D1	8.5
F1 = springiness beginning in N	45

Desen tehnic



F2 = springiness end in N	100
H	4.5
L1	14
Torsiunea de desfacere aproximativă (în Nm)	3.05
N	2.5
L	24
Forța de strângere aproximativă (în Nm)	3.95