FABORY



KIPP Indexing plungers with threaded pin, without collar, with locknut Filet metric fin Otel 5.8, pin tratat Oxid negru 6MM

Cod Articol	58614.000.006
Marcă	-
UBB	500689887114
UNSPSC	31162807
EAN	4059245016785
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Clasă	5.8
D1_MM	12mm
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Black Oxide
Filete	Filet metric fin
Info	Material: Oțel clasă 5.8, Buton rozetă termoplastic gri închis.Versiune: Pin indexor tratat, polizat, negru oxidat.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. Manete speciale pot fi montate pe pinul filetat exterior. Acest pin este de asemea potrivit și pentru

Standarde

FABORY

acționare automată printr-un cilindru pneumatic controlat de un program sau prin comandă electronică folosită cabluri Bowden.
O șaibă se poate înșuruba pentru a ajuta la montarea indexoarelor. Șaiba se poziționează pe bucșa filetată pentru ca pinul să se poziționeze pe slot.

Specificatii tehnice

D	6
D1	12
D2	6
F1 = springiness beginning in N	6
F2 = springiness end in N	14
F x 30°	1.8
H	6
L1	28
L2	8
L	42
P	1.5
SW	19

Desen tehnic

