FABORY



KIPP Cam-action indexing plungers with nut Otel inoxidabil 1.4305, cep ne-tratat M20X8

Cod Articol	58709.200.008
Marcă	-
UBB	500690032213
UNSPSC	31162807
EAN	4059245019359
PKG. of 2	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

D1_MM	20mm
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	1.4305
Filete	Filet metric
Info	Material: Oțel inoxidabil 1.4305Versiune: Lucios. Cep polizat, netratatNote: Indexoarele cu pârghie sunt folosite când pinul indexor nu trebuie să fie activ tot timpul. Învârtirea mânerului la 180° ridică cepul. O canelură asigură fixarea pe poziție a mânerului.

Standarde

Specificatii tehnice

B	18
B1	6
D	8
D1	20
D2	20

Desen tehnic

F1 = springiness beginning in N	20
F2 = springiness end in N	60
F x 30°	2.3
H	12
L2	50
L3	35
L	70
SW	30

Vorm B
greep ongecoat
met moer

Vorm D
greep gepoedercoat
met moer

