FABORY



FISCHER Bulon de ancorare FBN II Oțel Zincat 12/5 K (12X86)

Cod Articol	63324.121.005
Marcă	-
UBB	500504273144
UNSPSC	31162101
EAN	4006209452721
PKG. of 20	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	86 mm
Material	Oțel
Aprobare	ETA Option 7
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric
Nr. tip	FBN II
Info	do = Diametrul nominal de găurire.Tfix = Raza de prindere.hef = Adâncimea efectivă de ancorare.Min. td = Adâncimea de găurire recomandată.kN = Sarcina în kN.Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranţă yf= 1,4 şi daca Scr, N şi Ccr, N sunt luate în calcul.Când are loc o reducere a

Standarde

distanţierii minime sau o distanţei marginale este recomandată o recalculare a forţelor folosind ghidurile tehnice sau programe de calculare specializate, amândouă fiind disponibile la cerere.Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind şi ele disponibile la cerere.

Specificatii tehnice

d-D	M12
do	12
hef	50
kN	8.5
L (mm)	86
Min. td	75
Inel ø	24
tfix	5
Tip	12/5 K (12X86)

Desen tehnic

