FABORY



Şurub **pentru beton cap înecat tip BT** Oțel **Zincat 6X75MM**

Cod Articol	70564.060.075
Marcă	-
UBB	500679568674
UNSPSC	31162101
EAN	5054905028121
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	6 mm
Lungime	75 mm
Material	Oțel
Aprobare	ETA Option 1
Tratament suprafaţă	Zincat
Nr. tip	BT
Info	d = Diametrul nominal de găurire.Nrec = Sarcina recomandată în kN pentru beton FĂRĂ fisuri.s = Lăţime de cheie.tfix = Raza de prindere.

Standarde

Specificatii tehnice

D (mm)	6
dk	16
L (mm)	75
Nrec	1.5
Locaş	40
tfix	40

Desen tehnic

