
FABORY



Gresoare Filet R (A=180º/ B=45º/C=90º) DIN ≈71412 Oțel Zincat R1/2-180°

Cod Articol	72240.127.180
Marcă	-
UBB	950219005762
UNSPSC	31160000
EAN	8715492914590
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	1/2 Inch
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Conical Taper pipe thread
Info	Filet extern de ţeavă (gaz) conic conform ≈ DIN 3858.

Standarde

DIN	≈71412

Specificatii tehnice

g	180

Desen tehnic

