FABORY



RVS A4 MKT INSLAGANKER E M10X44

Cod Articol	FNL04100044
Marcă	-
UBB	500627870362
UNSPSC	00000000
EAN	
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Info	do = Diametrul nominal de găurire.t = Adâncimea recomandată de găurire.L (hef) = Adâncimea efectivă de ancorare.Ismin. = Adâncimea de înşurubare.Ismax. = Adâncimea maximă de înşurubare.kN = Sarcina în kN folosind bolţuri 8.8 & A4-70.Tinst = Cuplul de strângere în Nm.Conul trebuie montat cu o unealtă tip EAW H (capăt îngust) în corpul ancorei (grupa de articol 63332).Aprobate doar pentru suspendări uşoare.Pentru mai multe date tehnice aprobările sunt disponibile la cerere.

Standarde

Specificatii tehnice

Desen tehnic

FABORY

