FABORY




# KNIP CHAIN NOSE PL 25 2505-140MM

| | |
|---|---|
| Cod Articol | K1025.500.140 |
| Marcă | - |
| UBB | 419100060757 |
| UNSPSC | 27112148 |
| EAN | 4003773035015 |
| PKG. of 1 | Exclusiv împachetare |

## Parametri tehnici

| | |
|---|---|
| Izolat | Da |
| Formă | Drept |
| Cu tăietor de sârmă | Da |
| Lungime | 140 |
| Protecție de izolare 1000 V | Da |
| Material | Oțel |
| Design de prindere | Alte |
| Capacul mânerului | Alte |
| Suprafața de prindere | Dintat |
| Forjat | Da |
| Testat VDE | Da |

## Standarde