FABORY

Fabory Burghiu punct sudură **Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 2,0X125MM**

Cod Articol	U0020.020.125
Marcă	-
UBB	240201378579
UNSPSC	23241639
EAN	8715494656320
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Lungime totală	125
Diametrul burghiului	2
Sistem de fixare	Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere	85
Potrivit pentru oțel	Da
Material de tăiere	Alte
Unghiul vârfului	118
Forma tijei	Cilindric
Direcția de tăiere	Dreapta
Burghiu spiralat	Da

Standarde

Specificatii tehnice

Desen tehnic

