FABORY

Fabory Burghiu punct sudură **Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 6,0X330MM**

Cod Articol	U0020.060.330
Marcă	-
UBB	240201342682
UNSPSC	23241639
EAN	8715494656535
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Lungime totală	330
Diametrul burghiului	6
Sistem de fixare	Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere	225
Potrivit pentru oțel	Da
Material de tăiere	Alte
Unghiul vârfului	118
Forma tijei	Cilindric
Direcția de tăiere	Dreapta
Burghiu spiralat	Da

Standarde

Specificatii tehnice

Desen tehnic

