FABORY

Skrutka so šesťhrannou **hlavou DIN 931** Oceľ **Nelegovaná 8.8 M6X100**

Číslo položky	01000.060.100
Značka	-
UBB	952351004926
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007186
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	100 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	100
P	1
s	10

Technický nákres

