
FABORY



Šesťhranná **skrutka lícovaná s krátkym závitom DIN 609** Oceľ **Nelegovaná 10.9 M24X90X54,8**

Číslo položky	01041.240.090
Značka	-
UBB	500647902773
UNSPSC	31161620
EAN	8717077280366
PKG. of 5	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M24
Dĺžka	90 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.


Normy

DIN	609

Technické špecifikácie

b:50mmL≤150mm	36.5
b (min.): L150mm	41.5
d-D	M24
ds (k6)	25
k	15
L (mm)	90
Lg (max.)	54.8

Technický nákres



P	3
s	36
Tolerancia vrtákov ø	H7