FABORY



Šesťhranná **skrutka so zubovou prírubou DIN** ≈6921 Oceľ **Nelegovaná 100 M12X35**

Číslo položky	01050.120.035
Značka	-
UBB	950351125071
UNSPSC	31161620
EAN	8715492019219
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	35 mm
Trieda	100
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

DIN	≈6921

Technické špecifikácie

d-D	M12
dc	24
k	8.7
L (mm)	35
P	1.75
s	17

Technický nákres

