FABORY



Šroub se šestihrannou hlavou, MEF DIN 960 Oceľ **Nelegovaná 8.8 M12X1,25X70**

Číslo položky	01061.120.070
Značka	-
UBB	950351132325
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020703
PKG. of 50	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	70 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický extra jemný závit

Normy

NEN	1555
ISO	8765
NF	E25-152
DIN	960

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	70
P	1.25
s	19

Technický nákres

