FABORY



# Šroub se šestihrannou hlavou, MEF DIN 960 Oceľ **Nelegovaná 8.8 M18X1,50X190**

| | |
|---|---|
| Číslo položky | 01061.180.190 |
| Značka | - |
| UBB | 952351410826 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492020963 |
| PKG. of 10 | Len kompletné balenie |

## Technické parametre

| | |
|---|---|
| Priemer | M18 |
| Dĺžka | 190 mm |
| Trieda | 8.8 |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran |
| Tvar hlavy | Šesťhranné |
| Materiál | Oceľ |
| Smer závitu | Pravý |
| Vlastnosti povrchu | Nelegovaná |
| Závit | Metrický extra jemný závit |

## Normy

| | |
|---|---|
| NF | E25-152 |
| NEN | 1555 |
| DIN | 960 |
| ISO | 8765 |

## Technické špecifikácie

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 48 |
| b (min.): L200mm | 61 |
| b (min.): L≤125mm | 42 |
| d-D | M18 |
| k | 11.5 |
| L (mm) | 190 |
| P | 1.5 |
| s | 27 |

## Technický nákres

