FABORY



Šroub se šestihrannou hlavou, MEF DIN 960 Oceľ **Nelegovaná 8.8 M20X1,50X140**

Číslo položky	01061.200.140
Značka	-
UBB	950351133729
UNSPSC	31161620
EAN	8715492021083
PKG. of 25	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M20
Dĺžka	140 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický extra jemný závit

Normy

DIN	960
NEN	1555
ISO	8765
NF	E25-152

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	140
P	1.5
s	30

Technický nákres

