FABORY

# **Skrutka so** šesťhrannou **hlavou ISO 4017** Oceľ **Pozinkovanie s hrubou cr(iii) pasiváciou 8.8 M24X110**

| | |
|---|---|
| Číslo položky | 01237.240.110 |
| Značka | - |
| UBB | 500648293727 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8717077235038 |
| PKG. of 10 | Len kompletné balenie |

## Technické parametre

| | |
|---|---|
| Priemer | M24 |
| Dĺžka | 110 mm |
| Trieda | 8.8 |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran |
| Tvar hlavy | Šesťhranné |
| Materiál | Oceľ |
| Smer závitu | Pravý |
| Vlastnosti povrchu | Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou |
| Závit | Metrický závit |

## Normy

| | |
|---|---|
| NF | E25-114 |
| NEN | 1568 |
| ISO | 4017 |
| DIN | 933 |
| ASME | B18.2.3.1M |

## Technické špecifikácie

| | |
|---|---|
| d-D | M24 |
| k | 15 |
| L (mm) | 110 |
| P | 3 |
| s | 36 |

## Technický nákres

