
FABORY



Skrutka so šesťhrannou **hlavou MEF ISO 8676** Oceľ **Pozinkované 8.8 M12X1,25X20**

Číslo položky	01242.120.020
Značka	-
UBB	500651179342
UNSPSC	31161620
EAN	8717077331501
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	20 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický extra jemný závit

Normy

NEN	1568
DIN	961
ISO	8676
NF	E25-151

Technické špecifikácie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	20
P	1.25
s	18

Technický nákres

