FABORY

# Šesťhranná **matica DIN 934** Oceľ **Pozinkované** čierno **pasivované |8| M24**

| | |
|---|---|
| Číslo položky | 01326.240.001 |
| Značka | - |
| UBB | 951355342464 |
| UNSPSC | 31161727 |
| EAN | 8715492407177 |
| PKG. of 25 | Len kompletné balenie |

## Technické parametre

| | |
|---|---|
| Priemer | M24 |
| Trieda | \|8\| |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran |
| Materiál | Oceľ |
| Smer závitu | Pravý |
| Vlastnosti povrchu | Pozinkované čierno pasivované |
| Závit | Metrický závit |

## Normy

| | |
|---|---|
| NF | E25-401 |
| DIN | 934 |
| NEN | 1560 |

## Technické špecifikácie

| | |
|---|---|
| d-D | M24 |
| m | 19 |
| P | 3 |
| s | 36 |

## Technický nákres

