FABORY

Skrutka so šesťhrannou **hlavou iso-metrický závit DIN 931** Oceľ **Zinkované ponorením 8.8 M10X130**

Číslo položky	01400.100.131
Značka	-
UBB	952351090305
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408365
PKG. of 50	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	130 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením
Závit	Metrický závit
Info	U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování.Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme šrouby použít bez problému v

Normy

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

jakémkoli závitovém otvoru.Závit odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H až PO zinkování, takže matice dokonale lícují se šrouby.ISO metrický

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	130
P	1.5
s	16

Technický nákres

