FABORY

Skrutka so šesťhrannou **hlavou DIN 931** Oceľ **Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M12X120**

Číslo položky	04105.120.120
Značka	-
UBB	500505562297
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439367
PKG. of 50	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	120 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.


Normy

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	120

Technický nákres



P	1.75
s	19

FABORY