FABORY

Skrutka so šesťhrannou **hlavou DIN 931** Oceľ **Nelegovaná 12.9 M12X120**

Číslo položky	04108.120.120
Značka	-
UBB	955351409748
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849778
PKG. of 50	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	120 mm
Trieda	12.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	120
P	1.75

Technický nákres

