FABORY

Skrutka so šesťhrannou **hlavou DIN 933** Oceľ **Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M14X50**

Číslo položky	04116.140.050
Značka	-
UBB	500571178762
UNSPSC	31161620
EAN	8715494145190
PKG. of 50	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M14
Dĺžka	50 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Normy

NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technické špecifikácie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	50
P	2
s	22

Technický nákres

