FABORY

Skrutka so šesťhrannou **hlavou DIN 933** Oceľ **Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X30**

Číslo položky	04116.160.030
Značka	-
UBB	500571178846
UNSPSC	31161620
EAN	8715494145206
PKG. of 50	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	30 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Normy

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

d-D	M16
k	10
L (mm)	30
P	2
s	24

Technický nákres

