
FABORY



Samoistiaca šesťhranná **skrutka s nákružkom DIN** ≈6921 Oceľ **Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 100 M12X25**

Číslo položky	04405.120.025
Značka	-
UBB	500645034314
UNSPSC	31161620
EAN	8717077053076
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	25 mm
Trieda	100
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Normy

DIN	≈6921

Technické špecifikácie

d-D	M12
dc	24
k	10
L (mm)	25
P	1.75
s	17

Technický nákres

