FABORY



Skrutky s osadením a vnútorným šesťhranom ISO 10642 Oceľ Nelegovaná 010.9 M14X40

Číslo položky	07400.140.040
Značka	-
UBB	950351481219
UNSPSC	31161518
EAN	8715492083791
PKG. of 25	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M14
Dĺžka	40 mm
Trieda	010.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.Pokud je nutné označit

Normy

DIN	≈7991
ISO	10642

ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Technické špecifikácie

b (min.)	42
d-D	M14
dk (max.)	28.31
Plný závit L ≤	65
k (max.)	8.4
L (mm)	40
P	2
s	10
α	90

Technický nákres

