FABORY



Skrutky s osadením a vnútorným šesťhranom **ISO 10642** Oceľ **Nelegovaná 010.9 M24X140**

Číslo položky	07400.240.140
Značka	-
UBB	950351485277
UNSPSC	31161518
EAN	8715492084644
PKG. of 10	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M24
Dĺžka	140 mm
Trieda	010.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.Pokud je nutné označit

Normy

ISO	10642
DIN	≈7991

ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Technické špecifikácie

b (min.)	54
d-D	M24
dk (max.)	39
Plný závit L ≤	90
k (max.)	14
L (mm)	140
P	3
s	14
α	60

Technický nákres

