FABORY



Valcový vrták Cylindrical DIN 1869 HSSG Blanc 3,0X240MM

Číslo položky	0M636139
Značka	-
UBB	500512509059
UNSPSC	23241639
EAN	8715494546898
PKG. of 1	Len kompletné balenie

Technické parametre

Celková dĺžka	240
Priemer vrtáka	3
Systém uchytenia	Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu	160
Vhodné pre oceľ	Áno
Vhodné pre drevo	Áno
Rezný materiál	Iné
Uhol hrotu	130
Tvar stopky	Zaoblená valcová
Smer rezania	Pravý
Špirálový vrták	Áno

Normy