FABORY



Ryhovaná palcová skrutka nízka DIN 653 Oceľ Nelegovaná M8X40

Číslo položky	16659.080.040
Značka	-
UBB	500648051901
UNSPSC	31161500
EAN	8717077289109
PKG. of 10	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	40 mm
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	653

Technické špecifikácie

d-D	M8
dk	30
e	5
Plný závit L ≤	20
k	6
L (mm)	40
P	1.25

Technický nákres

