
FABORY



Závitové oko Oceľ **Pozinkované M8X20X10**

Číslo položky	17420.082.010
Značka	-
UBB	408370396645
UNSPSC	31161610
EAN	8712547008624
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	20 mm
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

Technické špecifikácie

d-D	M8
D	0.25
d2	7
Priemer oka ø	10
L (mm)	20
P	1.25

Technický nákres

