FABORY



3M Okružná kefa 125X22MM

Číslo položky	1D404866
Značka	-
UBB	500634213200
UNSPSC	27110000
EAN	
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Max. počet otáčok	12000
Priemer	125
Typ	Disk
Materiál nosiča	Vulkanizované vlákno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ	Áno
Vhodné pre oceľ	Áno
Vhodné na kov	Áno
Vhodné pre neželezné kovy	Áno
Typ častíc	Keramika
Granulácia podľa CAMI	36
Vzor otvorov	Otvor v tvare hviezdy

Normy