FABORY



Závitová tyč, dĺžka **1 m DIN 976-1A** Oceľ **Nelegovaná 10.9 1 meter M20**

Číslo položky	20130.200.001
Značka	-
UBB	950353478221
UNSPSC	31161618
EAN	8715492604460
PKG. of 3	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M20
Dĺžka	1000 mm
Trieda	10.9
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.1 meter

Normy

DIN	976-1A
NF	E25-136

Technické špecifikácie

d-D	M20
L (mm)	1000
P	2.5

Technický nákres

