FABORY



Svorníky so 2 šesťhrannými **maticami UNC ASME B16.5/ B18.2.2** Nerezoceľ **ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 3 Inch X735 (29)**

Číslo položky	22530.762.736
Značka	-
UBB	500578588591
UNSPSC	31161619
EAN	8715494353199
PKG. of 1	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	3 Inch
Dĺžka	735 mm
Trieda	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál	Nerezoceľ
Technický materiál	ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu	Pravý
Závit	8 Unified National
Závitov na palec	8
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

Technické špecifikácie

B	4.625
L (mm)	735

Technický nákres

M 75

FABORY

