FABORY



Svorníky so 2 šesťhrannými **maticami UNC ASME B16.5/ B18.2.2** Oceľ **ASTM A193 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.B16 - Gr.4 3/4X390 (15.3/8)**

Číslo položky	22554.191.390
Značka	-
UBB	500579051482
UNSPSC	31161619
EAN	8715494413886
PKG. of 1	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	3/4 Inch
Dĺžka	390 mm
Trieda	Gr.B16 - Gr.4
Materiál	Oceľ
Technický materiál	ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Unified National Coarse
Závitov na palec	10
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.Grade 4 nuts are no longer in

Normy

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

ASTM A194/A194M and will be phased out gradually.
It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Technické špecifikácie

B	1.25
L (mm)	390
M	18.7

Technický nákres

