FABORY



Svorníky so 2 šesťhrannými **maticami UNC ASME B16.5/ B18.2.2** Oceľ **ASTM A193 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.B16 - Gr.7 1.1/8X165 (6.1/2)**

Číslo položky	22557.285.165
Značka	-
UBB	500704912178
UNSPSC	31161619
EAN	8715492833228
PKG. of 1	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	1.1/8 Inch
Dĺžka	165 mm
Trieda	Gr.B16 - Gr.7
Materiál	Oceľ
Technický materiál	ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	8 Unified National
Závitov na palec	8
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Technické špecifikácie

Technický nákres

B	1.8125
L (mm)	165
M	28.2

