FABORY



Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Nelegovaná 4.8 M2,5X5

Číslo položky	24519.025.005
Značka	-
UBB	500649336954
UNSPSC	31161504
EAN	8717077264649
PKG. of 2000	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M2.5
Dĺžka	5 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
ISO	≈1207
BS	≈4183
NEN	≈1602

Technické špecifikácie

d-D	M2.5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	4.5
Plný závit L ≤	30
k (max.)	1.6
L (mm)	5
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.7

Technický nákres