FABORY



# Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Nelegovaná 4.8 M2,5X8

| | |
|---|---|
| Číslo položky | 24519.025.008 |
| Značka | - |
| UBB | 500649337036 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8717077264663 |
| PKG. of 2000 | Len kompletné balenie |

## Technické parametre

| | |
|---|---|
| Priemer | M2.5 |
| Dĺžka | 8 mm |
| Trieda | 4.8 |
| Vlastnosti nákrutky | Drážkované |
| Tvar hlavy | So zaoblenou valcovou hlavou |
| Materiál | Oceľ |
| Vlastnosti povrchu | Nelegovaná |
| Závit | Metrický závit |

## Normy

| | |
|---|---|
| NEN | ≈1602 |
| NF | ≈E25-127 |
| BS | ≈4183 |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| DIN | 84 |
| ISO | ≈1207 |

## Technické špecifikácie

| | |
|---|---|
| d-D | M2.5 |
| Thread length (min.) | 25 |
| dk (max.) | 4.5 |
| Plný závit L ≤ | 30 |
| k (max.) | 1.6 |
| L (mm) | 8 |
| n | 0.6 |
| P | 0.45 |
| t (min.) | 0.7 |

## Technický nákres