FABORY



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ **Pozinkované 4.8 M4X80**

Číslo položky	24540.040.080
Značka	-
UBB	950353134931
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633347
PKG. of 200	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	80 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
NEN	≈2370
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Technické špecifikácie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	80
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technický nákres

