FABORY



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ **Pozinkované 4.8 M12X25**

Číslo položky	24540.120.025
Značka	-
UBB	950353140870
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634160
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	25 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
DIN	963

Technické špecifikácie

d-D	M12
Thread length (min.)	46
dk (max.)	22
Plný závit L ≤	60
k (max.)	6
L (mm)	25
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Technický nákres

