FABORY



Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 964 Oceľ Pozinkované 4.8 M4X10

Číslo položky	24570.040.010
Značka	-
UBB	950353148485
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636003
PKG. of 500	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	10 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	Zapustené oválne
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

BS	≈4183
DIN	964
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124
ISO	≈2010
NEN	≈2371

Technické špecifikácie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	10
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Technický nákres

