FABORY



Samorezná skrutka s polguľatou **hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H** Oceľ **Poniklované ST2,9X13MM**

Číslo položky	26200.029.013
Značka	-
UBB	950352064659
UNSPSC	31161507
EAN	8715492652829
PKG. of 200	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	2.9 mm
Dĺžka	13 mm
Vlastnosti nákrutky	Phillips
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Poniklované
Závit	Samorezný závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

DIN	7981 CH
NF	E25-658
ASME	B18.6.4
ISO	7049 CH

Technické špecifikácie

D (mm)	2.9
dk	5.6
k	2.2
L (mm)	13
Čís. krížovej drážky	1
P	1.1

Technický nákres

