FABORY



Samorezná skrutka s polguľatou **hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H** Oceľ **Pozinkované ST4,8X90MM**

Číslo položky	26660.048.090
Značka	-
UBB	500645242545
UNSPSC	31161507
EAN	8717077065758
PKG. of 250	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	4.8 mm
Dĺžka	90 mm
Vlastnosti nákrutky	Phillips
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Samorezný závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

NF	E25-658
ISO	7049 CH
DIN	7981 CH
ASME	B18.6.4

Technické špecifikácie

D (mm)	4.8
dk	9.5
k	3.55
L (mm)	90
Čís. krížovej drážky	2
P	1.6

Technický nákres

