FABORY



OMNI Trhací nit s polguľatou **hlavou Hliník AlMg 2,5 / Hliník 4,0X8MM**

Číslo položky	33190.040.008
Značka	-
UBB	950369325317
UNSPSC	31162201
EAN	8715492971630
PKG. of 500	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	4 mm
Dĺžka	8 mm
Materiál tŕňa	Hliník
Tvar hlavy	S polguľovou hlavou
Material body/ mandrel	Hliník AlMg 2,5 / Hliník
Zakončenie nitov	Open

Normy

Technické špecifikácie

D (mm)	4
Vrták ø	4.1
Rozsah úchopu	3.0-5.0
k	1
L (mm)	8
ø dk	8

Technický nákres

