FABORY



Štvorhranná klinová podložka 8% pre U-profily DIN 434 Oceľ Nelegovaná 100 HV M27

Číslo položky	38500.270.001
Značka	-
UBB	950356053518
UNSPSC	31161807
EAN	8715492779090
PKG. of 25	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M27
Trieda	100 HV
Pre menovitý rozmer	27mm
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná

Normy

DIN	434

Technické špecifikácie

a	56
b	56
d	30
h	8.5

Technický nákres

