FABORY



# O-krúžok, d2=2,62 mm Guma NBR 70º Shore A d2=2,62mm 11,91MM

| | |
|---|---|
| Číslo položky | 38808.011.911 |
| Značka | - |
| UBB | 950357191606 |
| UNSPSC | 27111900 |
| EAN | 8715492785091 |
| PKG. of 50 | Len kompletné balenie |

## Technické parametre

| | |
|---|---|
| Priemer | 11.91 mm |
| Farba | čierna |
| Materiál | Guma |
| Technický materiál | NBR 70º Shore A |
| Info | d2=2,62mm |

## Normy

## Technické špecifikácie

| | |
|---|---|
| d1 | 11.91 |
| D (mm) | 11.91 |
| Hrúbka | 2.62 |

## Technický nákres

