FABORY



Kužeľový **kolík brúsený s vnútorným závitom DIN 7978 A** Ľahko obrobiteľná oceľ **8X32MM**

Číslo položky	39012.080.032
Značka	-
UBB	950359476625
UNSPSC	31163205
EAN	8715492794215
PKG. of 25	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	8 mm
Dĺžka	32 mm
Materiál	Ľahko obrobiteľná oceľ
Info	d1x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Normy

NF	≈E27-479
NEN	≈2463
ISO	≈8736-A
DIN	7978-A

Technické špecifikácie

a ≈	1
d1	8
d2	5
D (mm)	8
L (mm)	32
r ≈	5
t1	8

Technický nákres

