FABORY



Valcový kolík (čapový **kolík) m6 DIN 7** Ľahko obrobiteľná oceľ **8X50MM**

Číslo položky	39070.080.050
Značka	-
UBB	950359004898
UNSPSC	31163203
EAN	8715492797124
PKG. of 25	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	8 mm
Dĺžka	50 mm
d1 (m6)	8
Materiál	Ľahko obrobiteľná oceľ
Info	Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.

Normy

ISO	≈2338
BS	≈1804-2
DIN	7

Technické špecifikácie

c (max.)	1.2
D (mm)	8
L (mm)	50
r ≈	8

Technický nákres

FABORY

